

Ventosa piatta (tonda)

SPF 25 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.13243

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13243>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose piatte SPF > SPF 25 ED-65 G1/8-IG

Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca




Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	4,10 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	26,40 mm
G1	G1/8"-IG
H	25 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	2 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	22,70 N
Forza rottura	27,10 N
Forza laterale	17 N
Volume	1,70 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	30 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	25

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SPF 25 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.13243

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13243>

Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	7,30 g
Famiglia de prodotti	SPF

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Numero articolo.:10.07.01.00309

Diametro esterno D: 11 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm



SU 25

Numero articolo.:10.01.01.13584

Dimensione: 25

Campo di tenuta: 25,0 ... 30,0 mm

Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SPF 25 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.13243

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13243>



SC 040 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02482

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,7 mm

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SPF 25 ED-65 SC040

Numero articolo.:10.01.01.12371

Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 11 mm