

Aspiratore piatto (tondo)

SPF 20 ED-65 SC040

Numero articolo.:10.01.01.12370

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12370>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPF 20 ED-65 SC040

Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca




Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 11 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
Dk	15,10 mm
Dmax(S)	23,30 mm
Ds	21,40 mm
H	11 mm
H2	4,60 mm
Z (Corsa)	2 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	16 N
Forza rottura	19,20 N
Forza laterale	10,50 N
Volume	1,13 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	20

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SPF 20 ED-65 SC040

Numero articolo.:10.01.01.12370

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12370>

Famiglia raccordo	SC 040
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	1,40 g
Famiglia de prodotti	SPF

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SC 040 NPT1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.02541

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: NPT1/8-AG

Lunghezza L1: 20,9 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SC 040 NPT1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02542

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: NPT1/8-IG

Lunghezza L1: 20,7 mm

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SPF 20 ED-65 SC040

Numero articolo.:10.01.01.12370

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12370>



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Numero articolo.:10.07.01.00309

Diametro esterno D: 11 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm