

Ventosa a campana (tonda)

SAG 60 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12267

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12267>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAG > SAG 60 NBR-60 G1/4-IG

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6 mm
Dmax(S)	70,50 mm
Ds	63,50 mm
G1	G1/4"-IG
H	36 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	10,60 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	122 N
Forza laterale	153 N
Forza laterale (superf. oliate)	80 N
Volume	22 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	60
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAG 60 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12267

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12267>

Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Numero pieghe	0
Peso	44,90 g
Famiglia de prodotti	SAG