

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Numero articolo.:10.01.01.12179

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12179>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAOG-S > SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 80x30


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: RA

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	37,50 mm
Bs	30,90 mm
dn	4 mm
H	24,50 mm
L4	31,80 mm
Lmax(S)	86,50 mm
Ls	80,90 mm
Z (Corsa)	6 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	105 N
Forza laterale	130 N
Forza laterale (superf. oliate)	91 N
Volume	11 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensioni (LxB)	80 x 30
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Numero articolo.:10.01.01.12179

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12179>

Numero pieghe	0
Peso	36,30 g
Famiglia de prodotti	SAOG-S

Pezzi di ricambio



ADP-A G1/8-AG-RA ADAP

Numero articolo.:10.01.10.00210

Allacciamento: G1/8-AG

Usa la costruzione: Adattatori



O-RING 10x1.5 NBR-70

Numero articolo.:10.07.08.00129

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A

Diametro interno d: 10 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Numero articolo.:10.01.01.12179

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12179>



O-RING 19x3.2 NBR-70

Numero articolo.:10.07.08.00123

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A

Diametro interno d: 19 mm



SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.12177

Dimensioni (LxB): 80x30

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8-IG