

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13039>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Piastre di aspirazione SGF > SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di vetro con massima dinamica



Dimensione: 350


Materiale aspiratore: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Allacciamento: G1/2-IG

Allacciamento: G1/2"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	317 mm
d3	170 mm
Dmax(S)	360 mm
Ds	348 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	M8-IG
H	26,80 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
LG3	12 mm
W	50 °
X1	45 mm
Y1	120 mm
Z (Corsa)	9 mm
Dmk	58,30 mm
G4	M6-IG
LG4	10,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13039>

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	5700 N
Potenza aspir. d2	4730 N
Volume	779,44 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	3000 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	350
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	2040 g
Famiglia de prodotti	SGF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Numero articolo.:10.07.01.00110

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13039>



TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm



PC 350

Numero articolo.:10.01.01.13092

Dimensione: 350



SU 360

Numero articolo.:10.01.01.12842

Dimensione: 360

Campo di tenuta: 360,0 ... 400,0 mm

Termostabilità: 80 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13039>



FLK-HD G3/8-AG

Numero articolo.:10.07.06.00235

Filettatura G1: G3/8"-AG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C




FLK-HD G1/4-IG

Numero articolo.:10.07.06.00241

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

Numero articolo.:10.07.06.00242

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13039>



VRS-S G1/4-AG

Numero articolo.:10.08.06.00048

Filettatura G1: G1/4"-AG

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato