

Ventosa piatta (ovale)

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.05.01053

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01053>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > Ventose piatte SGON > SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati




Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
dn	2,50 mm
G1	G1/8"-IG
H	25 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	1,50 mm

Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	12,20 N
Volume	0,52 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	7,50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.05.01053

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01053>

Peso	7,50 g
Famiglia de prodotti	SGON

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SGO 30x10 SI-HD-65 N022

Numero articolo.:10.01.05.01037

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.05.00123

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 13 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.05.01053

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01053>



ZOKL 11-13

Numero articolo.:10.07.10.00032

Campo di tenuta: 11,0 ... 13,0 mm

Materiale: Acciaio zincato