

Ventosa piatta (tonda)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose piatte SAFT-C > SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Ventosa piatta (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata



Dimensione: 60


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M10-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	19 mm
dn	4 mm
Dk	40 mm
Dmax(S)	66 mm
Ds	63 mm
G1	M10-AG
H	34 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	5,30 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	150 N
Forza laterale	112 N
Forza laterale (superf. oliate)	95 N
Volume	15 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

Dimensione	60
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Peso	51,10 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SAFT-C

Pezzi di ricambio



SA-NIP N054 M10-AG DN400

Numero articolo.:10.01.01.11942

Filettatura G1: M10-AG

Materiale: Alluminio



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

Numero articolo.:10.01.01.11943

Diametro esterno D: 28 mm

Lunghezza L: 13,5 mm

Materiale: Perbunan XNBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>



SAFT 60 NBR-60

Numero articolo.:10.01.01.11937

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A