

Aspiratore ventosa di referenza

RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Numero articolo.:10.01.15.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00587>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per superfici 3D a forma libera > Sistemi di bloccaggio per applicazioni manuali > Corpo principale in alluminio anodizzato o acciaio inossidabile > RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Aspiratore ventosa di referenza



Altezza H: 99 mm

Altezza H1: 120 mm

Corsa Z: 21 mm

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Ventosa: Innospann

Usa la costruzione: Basic Holding Fixture

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D1	60,40 mm
H	99 mm
H1	120 mm
Z (Corsa)	21 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de