

Vacuümslang (meter)

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00008

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00008>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Filters en aansluitingen > Slangen en aansluitingen > Vacuüm / persluchtslangen VSL > VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen



External diameter D: 41 mm

Internal diameter d: 32 mm

Length max.: 50 m


Material hose: PVC with wire spiral

Bending radius min.: 110 mm

Pressure range (operating pressure): -0,85 ... 4,00 bar

Operating temperature: -15 ... 65 °C

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	32 mm
D	41 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Hose type	41-32
Pressure range (operating pressure)	-0,85 ... 4,00 bar
Operating temperature	-15 ... 65 °C
Bending radius min.	110 mm
Length max.	50 m
Weight/Meter	710 g/m
Weight/Meter	0,71 kg/m
Material hose	PVC with wire spiral

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuümslang (meter)

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Onderdeelnr...:10.07.09.00008

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00008>

Product family

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Accessoires



SSB 32-50 ST-VZ

Onderdeelnr...:10.07.10.00004

Clamping range: 32,0 ... 50,0 mm

Material: Steel

Surface: verzinkt



KAPP 9 Band

Onderdeelnr...:20.12.01.00036

Length L: 9 mm

Size: Band



SSB 40-60 ST-VZ

Onderdeelnr...:10.07.10.00005

Clamping range: 40,0 ... 60,0 mm

Material: Steel

Surface: verzinkt

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vacuümslang (meter)

VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

OnderdeelNr...:10.07.09.00008

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00008>



ST G1-AG 32 MS-V

OnderdeelNr...:10.08.03.00168

Thread G1: G1"-M

Hose diameter (rec.) d: 32 mm

Material: Brass

Surface: vernikkeld

Length L: 10,5 mm

Nominal diameter dn: 26 mm



ST G1-1/4-AG 32 MS-V

OnderdeelNr...:10.08.03.00169

Thread G1: G1-1/4"-M

Hose diameter (rec.) d: 32 mm

Material: Brass

Surface: vernikkeld

Length L: 10,3 mm

Nominal diameter dn: 27,9 mm