

Balg-zuignap (rond)

FG 18 NBR-CO-55 N016

Onderdeelnr...:10.01.06.03400

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03400>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Balgzuignappen (rond) > FG 18 NBR-CO-55 N016

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken



Size: 18

Suction cup material: Nitrile rubber NBR-conductive

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 2,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
d	4,50 mm
d2	8 mm
D1	17,80 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
H	22,60 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Stroke)	9 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	3,02 N
Pull-off force	8,50 N
Volume	1,65 cm ³
Curve radius (min) (convex)	9 mm
Size	18
Nipple family	N 016
Number of folds	2,50

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (rond)

FG 18 NBR-CO-55 N016

Onderdeelnr.:10.01.06.03400

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03400>

Suction cup material	Nitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	1,90 g
Product family	FG
