

Kelk-zuignap (rond)

SAX 30 ED-85 M10-AG

Onderdeelnr...:10.01.19.00220

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00220>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Zuignappen voor de handling van plaatwerk > Klokvormige zuignappen SAX > SAX 30 ED-85 M10-AG

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken



Size: 30


Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 85 Shore A

Connection: M10-AG

Number of folds: 0

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
dn	4,10 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,70 mm
G1	M10-M
H	26 mm
LG1	14,50 mm
SW1	22 mm
Z (Stroke)	4,50 mm

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	39 N
Lateral force	38 N
Lateral force (oily surface)	41 N
Volume	3,20 cm ³
Curve radius (min) (convex)	18 mm
Size	30
Connection	M10-AG
Number of folds	0

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Kelk-zuignap (rond)

SAX 30 ED-85 M10-AG

Onderdeelnr.:10.01.19.00220

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00220>

Suction cup material	Elastodur ED
Material hardness [Shore A]	85 Shore A
Weight	33 g
Product family	SAX