

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Część nr.:10.01.43.00130

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00130>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Chwytaiki powierzchniowe i efekторы końcowe > Powierzchniowe systemy chwytakowe FXCB/FMCB > Handling Sets FXCB > ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Complete vacuum system for connecting to lightweight robots




for: FANUC

Type: CR-15iA

Construction shape vacuum switch: PNP switching

Control valve: Normally open

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
B	123,20 mm
B1	159 mm
H	158 mm
H1	164 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114,40 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Weight	2,20 kg
Suction rate (max.)	525,90 l/min
Number of suction cells	15
Lift capacity (vertical)	80 N
Max. load (horizontal)	350 N
for	FANUC
Product family	ROB-SET-FXCB

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Część nr.:10.01.43.00130

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00130>

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

Części zamienne



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Część nr.:10.01.11.03420

Length L: 82,1 mm

Width B: 53,7 mm

Height H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

Część nr.:10.01.43.00005

Length L: 97 mm

Width B: 34 mm

Height H: 20 mm



VSi V D M8-4

Część nr.:10.06.02.00577

Measuring range: -1,0 ... 0,0 bar

Construction shape vacuum switch: with display

Electrical connection: Male connect M8, 4 pole

Indication: 2xLED

Protection type IP: IP 65

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Część nr.:10.01.43.00130

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00130>



SPB2 40 SI-55 P

Część nr.:10.01.06.03126

Size: 40

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 2,5

Shape: Push In