

Plug union, straight

STVI-GE G1/4-IG 4

Część nr...10.08.02.00152

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00152>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Filtry i złącza > Węże i złącza > Okucia wtykowe > STVI-GE G1/4-IG 4

Steckverschraubung in gerader Ausführung



Thread G1: G1/4"-F

Hose diameter: 4 mm


Material: Brass

Operating temperature: -20 ... 80 °C

External diameter D: 8,5 mm

Length L: 30,5 mm

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
D	8,50 mm
d	4 mm
G1	G1/4"-F
L	30,50 mm
L2	9,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Hose type	Hose D = 4 d = 2
Hose type	4-2
Material	Brass
Pressure range (operating pressure)	0.95 ... 15.00 bar
Operating temperature	-20 ... 80 °C
Weight	25 g
Product family	STV

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Plug union, straight

STVI-GE G1/4-IG 4

Część nr.:10.08.02.00152

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00152>

Akcesoria



VSL 4-2 PE BL

Część nr.:10.07.09.00013

External diameter D: 4 mm

Internal diameter d: 2 mm

Length max.: 100 m

Material hose: PE

Pressure range (operating pressure): bar

Operating temperature: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

Część nr.:10.07.09.00001

External diameter D: 4 mm

Internal diameter d: 2 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 20 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 10.00 bar

Operating temperature: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

Część nr.:10.07.09.00063

External diameter D: 4 mm

Internal diameter d: 2,7 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PA

Bending radius min.: 30 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 20.00 bar

Operating temperature: -40 ... 90 °C

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl