

Flat suction cup (round)

SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.12353

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12353>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do zastosowań wysokotemperaturowych > Przyssawki płaskie SAF HT2 > SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

Flat suction pad (round) for very dynamic handling



Size: 40

Suction cup material: High temperature material HT2


Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Temperature resistance: 200 °C

Nipple material: Aluminum

Connection: G1/4-AG

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
dn	4 mm
Ds	41 mm
Dmax(S)	46 mm
G1	G1/4"-M
H	22 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Stroke)	4 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Number of folds	0
Size	40
Suction force (-600mbar)	69 N
Temperature resistance	200 °C
Product family	SAF

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Flat suction cup (round)

SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

Część nr...:10.01.01.12353

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12353>

Akcesoria



SU 40

Część nr...:10.01.01.12856

Size: 40

Clamping range: 35.0 ... 45.0 mm

Temperature resistance: 80 °C