

Flat suction cup (oval)

SGO 7x3.5 NBR-55 N003

Część nr...10.01.01.00488

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00488>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki płaskie (owalne)
> SGO 7x3.5 NBR-55 N003

Przyssawka płaska (owalna)




Dimensions (LxB): 7 x 3.5

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
Bmax(S)	4,50 mm
Bs	3,50 mm
d	1,50 mm
dn	1,50 mm
Dk	6 mm
Lmax(S)	8 mm
Ls	7 mm
H	6 mm
H2	1,50 mm
Z (Stroke)	0,80 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Suction force (-600mbar)	1 N
Dimensions (LxB)	7 x 3.5
Suction cup material	Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	0,10 g
Product family	SGO

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Flat suction cup (oval)

SGO 7x3.5 NBR-55 N003

Część nr.:10.01.01.00488

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00488>

Akcesoria



SA-NIP N003 M3-AG DN100

Część nr.:10.01.01.00316

Thread G1: M3-M

Length L1: 7,5 mm

Fitting length: 2 mm

Material: Aluminum