

## Vakum fanı

SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER

Parça no...:10.04.01.00149

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00149>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Jeneratörleri > Vakum Blower > Elektro-Pnömatik Geri Dönüşlü Vakum Blowerlar SB > SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER

### Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için



Vakum debisi (50 Hz): 325 m<sup>3</sup>/h

Vakum debisi (60 Hz): 390 m<sup>3</sup>/h

Vakum (50 Hz): 265 mbar

Vakum (60 Hz): 245 mbar

Nominal güç 50 Hz: 3 kW

Nominal güç 60 Hz: 3,6 kW

İnşaat: IE3:JPN/KOR/BRA


50Hz'de Gerilim: D200V/Y350V ±10 %

60Hz'de Gerilim: D220V/Y380-400V ±10%

ile: Elektro-pnömatik ters çevirme

Ağırlık: 78 kg

### Tasarım Verileri



#### Öznitelik

#### Değer

|    |        |
|----|--------|
| B  | 439 mm |
| B1 | 502 mm |
| d  | 13 mm  |
| G1 | G2"-M  |
| H  | 476 mm |
| H2 | 134 mm |
| L  | 798 mm |
| X1 | 435 mm |
| Y1 | 446 mm |

### Teknik veri

| Öznitelik            | Değer                 |
|----------------------|-----------------------|
| Vakum debisi (50 Hz) | 325 m <sup>3</sup> /h |
| Maks. vakum          | 265 mbar              |
| Nominal güç 50 Hz    | 3 kW                  |
| Koruma tipi IP       | IP 55                 |
| Ağırlık              | 78 kg                 |
| 50Hz'de Gerilim      | D200V/Y350V ±10 %     |

### İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21  
schmalz@schmalz.com.tr

## Vakum fanı

SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER

Parça no...:10.04.01.00149

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00149>



60Hz'de Gerilim

Ürün ailesi

SB-ER

### İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21  
schmalz@schmalz.com.tr