

Manuel sürgülü valf

HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Parça no.:10.05.07.00038

<https://www.schmalz.com/10.05.07.00038>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Valf Teknolojisi > Manuel Valfler > Manuel Sürgülü Valfler HSV > HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için manuel sürgülü valf



Nominal boyut: 24 mm


Fonksiyon: 3/2 yollu valf

Konu G1: G3/4"-F

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -0,95 ... 10,00 bar

ile: Bariyer

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

D1	45 mm
G1	G3/4"-F
L	110 mm
LG1	16 mm
SW1	32 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Nominal boyut	24 mm
Nominal akış hızı	50 m ³ /h
Nominal akış hızı	833,30 l/min
Ağırlık	0,51 kg
Ürün ailesi	HSV

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 1
schmalz@schmalz.com.tr