Flachsauger (rund)

SUF 10 SI-55 SC030

Art-Nr..:10.01.01.13965


https://www.schmalz.com/10.01.01.13965

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen



- Baugröße: 10
- Saugerwerkstoff: Silikon SI
- Materialeigenschaft: FDA-fähig
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	7,30 mm
d	5,30 mm
Dk	9,50 mm
Dmax(S)	11,20 mm
Ds	10 mm
H	8,40 mm
H2	4,30 mm
H3	5,80 mm
Z (Hub)	1 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	4 N
Abreißkraft	4 N
Volumen	0,07 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Baugröße	10
Schnittstelle Nippelfamilie	SC030
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,50 g

Schmalz kontaktieren
Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 |
schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SUF 10 SI-55 SC030

Art-Nr..:10.01.01.13965

https://www.schmalz.com/10.01.01.13965

Produktfamilie	SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SC 030 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.04288

Anbindungstyp: 030
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm



SC 030 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.06.04307

Anbindungstyp: 030
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Einbaulänge: 14 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm