Flachsauger (rund)

SFF 40 HT1-60 SC050

Art-Nr..:10.01.01.14055


https://www.schmalz.com/10.01.01.14055

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken



- Baugröße: 40
- Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1
- Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
- Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	42 mm
Dk	21,90 mm
Ds	40 mm
d	11,40 mm
d1	17,10 mm
H	19 mm
H2	6,60 mm
H3	9,50 mm
Z (Hub)	2,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	48,60 N
Volumen	4,33 cm^3
Baugröße	40
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	45 mm
Nippelfamilie	SC 050

Schmalz kontaktieren
Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SFF 40 HT1-60 SC050

Art-Nr..:10.01.01.14055

https://www.schmalz.com/10.01.01.14055

Gewicht	6,70 g
Produktfamilie	SFF

Zubehör



SC 050 G1/4-AG SW410

Art-Nr..:10.01.06.04347

Anbindungstyp: 050
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Einbaulänge: 7,2 mm
Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 050 G1/4-IG SW410

Art-Nr..:10.01.06.04348

Anbindungstyp: 050
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Einbaulänge: 17,2 mm
Nenndurchmesser dn: 4,1 mm