Balgsauggreifer (rund)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr..:10.01.06.02928

https://www.schmalz.com/10.01.06.02928


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer mit Dichtring > FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



- Baugröße: 53
- Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
- Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4"-AG
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	33 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	60 mm
Ds	37 mm
G1	G1/4"-AG
H	40 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	12 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	51,30 N
Abreißkraft	95 N
Volumen	28,40 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	53
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr..:10.01.06.02928

https://www.schmalz.com/10.01.06.02928

Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	30,20 g
Produktfamilie	FSGA

Ersatzteile



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Art-Nr..:10.01.06.01065

Nippelfamilie: N 018
Gewinde G1: G1/4"-AG
Länge L1: 28,8 mm
Einbaulänge: 4 mm
Nenndurchmesser dn: 4,4 mm
Schlüsselweite SW2: 5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



FGA 53 NK-45 N018 DR

Art-Nr..:10.01.06.02929

Baugröße: 53
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A
Faltenanzahl: 1,5