Balgsauggreifer (rund)

SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.03520


https://www.schmalz.com/10.01.06.03520

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



- Baugröße: 30
- Saugerwerkstoff: Silikon SI
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Gewinde G1: G1/8"-AG
- Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	17 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30,20 mm
G1	G1/8"-AG
H	59,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	16 N
Abreißkraft	22 N
Volumen	15,61 cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	30

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.03520

https://www.schmalz.com/10.01.06.03520

Gewicht	27 g
Produktfamilie	SPB4

Zubehör



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr..:10.07.01.00320


Außendurchmesser D: 17 mm
Länge L: 0,8 mm
Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl
Filterfeinheit: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr..:10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt



SPI 24 PE SPB4-30

Art-Nr..:10.01.06.02855

Baugröße: 24
Normteilewerkstoff: Polyethylen
Verwendung: SPB4-30

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.03520

https://www.schmalz.com/10.01.06.03520



SPSE 30

Art-Nr..:10.01.06.02953

Baugröße: 30

Ersatzteile



SC 080 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.03142

Anbindungstyp: 080
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Länge L1: 28 mm
Einbaulänge: 7,5 mm
Nenndurchmesser dn: 4 mm



SPB4 30 SI-55 SC080

Art-Nr..:10.01.06.02589

Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
Faltenanzahl: 4,5