Roboter-Set FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Art-Nr..:10.01.43.00159


https://www.schmalz.com/10.01.43.00159

Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter



mit: Flächensauggreifer FXCB
für: Doosan Robotics
Typ: Serie M,A,H
Bauart Vakuumschalter: PNP schaltend
Steuerung Ventil: Stromlos offen

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	130 mm
B1	159 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	2 kg
Saugvermögen max.	525,90 l/min
Materialtyp	Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen	45
Traglast (vertikal)	80 N
Traglast (horizontal)	350 N
für	Doosan Robotics
Produktfamilie	ROB-SET-FXCB

Schmalz kontaktieren
Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 |
schmalz@schmalz.at

Roboter-Set FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Art-Nr..:10.01.43.00159

https://www.schmalz.com/10.01.43.00159

Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.

Ersatzteile



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Art-Nr..:10.01.11.03420

Länge L: 82,1 mm
Breite B: 53,7 mm
Höhe H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

Art-Nr..:10.01.43.00005

Länge L: 97 mm
Breite B: 34 mm
Höhe H: 20 mm



VSi V D M8-4

Art-Nr..:10.06.02.00577

Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauart Vakuumschalter: mit Display
Elektrischer Anschluss: Stecker M8, 4-polig
Zustandsanzeige: 2xLED
Schutzart IP: IP 65

Roboter-Set FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Art-Nr..:10.01.43.00159

https://www.schmalz.com/10.01.43.00159



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Art-Nr..:10.01.11.03658

Länge L: 300 mm
Breite B: 130 mm
Höhe H: 20 mm
Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer
Anordnung: 3R18
Zusatzfunktion Flächengreifer: Klebeband einseitig