
Grundejektor

SBP HF 2 13 22

Art-Nr..:10.02.01.01723


https://www.schmalz.com/10.02.01.01723

Grundejektor für universellen Einsatz



- Bauform Ejektoren: High Flow
- Anzahl Stufen: 2
- Düsendurchmesser: 1,3 mm
- Baugröße: 22
- Evakuierungsgrad: 61 %
- Opt. Betriebsdruck: 4 bar
- Saugvermögen (max): 175,3 l/min
- Luftverbrauch Saugen: 74 l/min

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	35 mm
D	20 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-IG
G3	G1/4"-IG
G5	M6-IG
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	120,50 mm
L1	138,50 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	8 mm
SW2	12 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Grundejektor

SBP HF 2 13 22

Art-Nr..:10.02.01.01723

https://www.schmalz.com/10.02.01.01723

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,30 mm
Anzahl Stufen	2
Evakuierungsgrad	61 %
Saugvermögen (max)	10,79 m³/h
Saugvermögen (max)	175,30 l/min
Luftverbrauch Saugen	4,55 m³/h
Luftverbrauch Saugen	74 l/min
Schallpegel frei	84 dB(A)
Schallpegel angesaugt	75 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)	2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck	4 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	12 mm
Gewicht	261,60 g
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)	29,0 ... 87,0
Opt. Druck	58 psi
Saugvermögen max.	6,19 cfm
Luftverbrauch Saugen	2,61 cfm
Produktfamilie	SBP-HV-HF

Zubehör



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Art-Nr..:10.08.03.00315

Breite B: 50 mm
Höhe H: 40 mm
Länge L: 41 mm
Verwendung Konstruktion: Schmalz Fixation Element
Baugröße: 22

Grundejektor

SBP HF 2 13 22

Art-Nr..:10.02.01.01723

https://www.schmalz.com/10.02.01.01723



SET SFE 22

Art-Nr..:10.02.01.01577

Breite B: 20 mm
Höhe H: 20 mm
Länge L: 27 mm
Verwendung Konstruktion: Schmalz Fixation Element
Baugröße: 22
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gewinde G2: M8-AG



SEV G1/8-IG G1/4-AG

Art-Nr..:10.02.01.01471

Außendurchmesser D: 19 mm
Länge L: 37 mm
Gewinde G1: G1/8"-IG
Gewinde G2: G1/4"-AG



SD 29x70 SHC 22

Art-Nr..:10.02.01.01517

Außendurchmesser D: 29 mm
Länge L: 70 mm
Verwendung Konstruktion: Schmalz Holder Cap
Baugröße: 22

Ersatzteile

Grundejektor

SBP HF 2 13 22

Art-Nr..:10.02.01.01723

https://www.schmalz.com/10.02.01.01723



SEP HF 2 13 22

Art-Nr..:10.02.01.01347

Bauform Ejektoren: High Flow
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser: 22 mm
Evakuierungsgrad: 61 %
Druckbereich (Betriebsdruck): 2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 175,3 l/min
Luftverbrauch Saugen: 74 l/min



SFE 22 AL

Art-Nr..:10.02.01.01421

Bohrungsdurchmesser: 22 mm
Breite B: 35 mm
Höhe H: 44 mm
Länge L: 87,5 mm
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gewinde G2: G3/8"-IG
Druckluftanschluss: G1/4"-IG
Saugeranschluss: G3/8"-IG
Vakuumanschluss: G1/4"-IG



SHC 2 22

Art-Nr..:10.02.01.01512

Anzahl Stufen: 2
Bohrungsdurchmesser: 22 mm
Außendurchmesser D: 20 mm
Länge L: 33 mm
Gewinde G1: M27x1.5-AG

Grundejektor

SBP HF 2 13 22

Art-Nr..:10.02.01.01723

https://www.schmalz.com/10.02.01.01723

Produktempfehlungen



SBP HF 2 13 22 SD

Art-Nr..:10.02.01.01735

Bauform Ejektoren: High Flow
Anzahl Stufen: 2
Düsendurchmesser: 1,3 mm
Baugröße: 22
Evakuierungsgrad: 61 %
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 175,3 l/min
Luftverbrauch Saugen: 74 l/min
Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer