Flachsauggreifer (oval)

SGON 24x8 NBR-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.05.00102

https://www.schmalz.com/10.01.05.00102

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

- Abmessung (LxB): 24 x 8
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	9 mm
Bs	8 mm
dn	1,50 mm
G1	G1/8"-AG
H	17 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	24,50 mm
Ls	24 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	1 mm

Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	8 N
Volumen	0,33 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	7,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	24 x 8
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren
Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 |
schmalz@schmalz.at

Flachsauggreifer (oval)

SGON 24x8 NBR-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.05.00102

https://www.schmalz.com/10.01.05.00102

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	6,70 g
Produktfamilie	SGON

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile

SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Art-Nr..:10.01.05.00124

Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.05.00123

Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 13 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

Flachsauggreifer (oval)

SGON 24x8 NBR-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.05.00102

https://www.schmalz.com/10.01.05.00102

ZOKL 11-13

Art-Nr..:10.07.10.00032

Spannbereich: 11,0 ... 13,0 mm
Normteilewerkstoff: Stahl verzinkt

SGO 24x8 NBR-55 N022

Art-Nr..:10.01.05.00151

Abmessung (LxB): 24 x 8
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

ZOKL 11-13

Art-Nr..:10.07.10.00032

Spannbereich: 11,0 ... 13,0 mm
Normteilewerkstoff: Stahl verzinkt