Flachsauger (rund)

SFF 25 SI-55 SC040

Art-Nr..:10.01.01.13748

https://www.schmalz.com/10.01.01.13748

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

- Baugröße: 25
- Saugerwerkstoff: Silikon SI
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	26,50 mm
Dk	13,80 mm
Ds	25 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,20 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Hub)	1,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	18,50 N
Volumen	1,15 cm^3
Baugröße	25
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Nippelfamilie	SC 040

Schmalz kontaktieren
Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (rund)

SFF 25 SI-55 SC040

Art-Nr..:10.01.01.13748

https://www.schmalz.com/10.01.01.13748

Gewicht	1,80 g
Produktfamilie	SFF

Zubehör

SC 040 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040
Anschluss: G1/8"-AG
Länge L1: 20,2 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040
Anschluss: G1/8"-IG
Länge L1: 20,7 mm
Einbaulänge: 14 mm
Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

Ersatzteile

Flachsauger (rund)

SFF 25 SI-55 SC040

Art-Nr..:10.01.01.13748

https://www.schmalz.com/10.01.01.13748

SC 040 M5-AG

Art-Nr..:10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040
Vakuumanschluss: M5-AG
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 1,8 mm