Kugelventil

KVD 25 3/2

Art-Nr..:10.05.08.00005

https://www.schmalz.com/10.05.08.00005

Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

- Nennweite: 25 mm
- Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil
- Gewinde G1: G1"-IG
- Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 16,00 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	80 mm
D1	55 mm
G1	G1"-IG
H	124 mm
L	104 mm
L2	170 mm
LG1	25 mm
SW1	41 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	25 mm
Nenndurchfluss	55 m³/h
Nenndurchfluss	916,70 l/min
Gewicht	1,93 kg
Produktfamilie	KVD

Schmalz kontaktieren
Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 |
schmalz@schmalz.at