
Flachsauger (rund)

SGP 35 NK-40 N034

Art-Nr..:10.01.01.00788


https://www.schmalz.com/10.01.01.00788

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.



- Baugröße: 35
- Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
- Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	10 mm
Dk	16,50 mm
Dmax(S)	35 mm
Ds	30,20 mm
H	23,50 mm
H2	14,80 mm
Z (Hub)	0,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	31 N
Volumen	2,80 cm³
Baugröße	35
Nippelfamilie	N 034
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	40 Shore A

Flachsauger (rund)

SGP 35 NK-40 N034

Art-Nr..:10.01.01.00788

https://www.schmalz.com/10.01.01.00788

Gewicht	6,40 g
Produktfamilie	SGP

Zubehör



SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

Art-Nr..:10.01.01.00820

Gewinde G1: G1/4"-AG
Einbaulänge: 5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N034 G1/4-IG DN550

Art-Nr..:10.01.01.00819

Gewinde G1: G1/4"-IG
Einbaulänge: 15 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium