Balgsauger (rund)

FG 14 SI-MD-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.03982

https://www.schmalz.com/10.01.06.03982

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

- Baugröße: 14
- Saugerwerkstoff: Silikon SI metalldetektierbar
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Materialeigenschaft: FDA-fähig
- Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d2	5,40 mm
D1	13,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	22,80 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Hub)	9 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1,37 N
Abreißkraft	5,70 N
Volumen	1,06 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	15 mm
Baugröße	14
Nippelfamilie	N 016
Faltenanzahl	2,50

Balgsauger (rund)

FG 14 SI-MD-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.03982

https://www.schmalz.com/10.01.06.03982

Saugerwerkstoff	Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	1,50 g
Produktfamilie	FG

Zubehör

SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Art-Nr..:10.01.06.05735

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.06.05731

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 12 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

Balgsauger (rund)

FG 14 SI-MD-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.03982

https://www.schmalz.com/10.01.06.03982

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr..:10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-AG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 2,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04062

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr..:10.01.06.04365

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-AG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 2,5 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

Balgsauger (rund)

FG 14 SI-MD-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.03982

https://www.schmalz.com/10.01.06.03982

SA-NIP N016 M5-IG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04689

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-IG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 10 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04690

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 12 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl