
Aufhängung starr

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr..:10.01.10.05806


https://www.schmalz.com/10.01.10.05806

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty



Federweg Z: 25 mm
Bauform Befestigungselemente: Heavy Duty 2 Federstößel
Verwendung Konstruktion: Montageprofil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	152 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/2"-AG
H	167,60 mm
H1	129 mm
H2	20 mm
L	41 mm
LG1	13 mm
LG2	10,50 mm
Z (Hub)	25 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Federrate	3,83 N/mm
Gewicht	2300 g
Produktfamilie	FST-STARR


Zubehör

Aufhängung starr

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr..:10.01.10.05806


https://www.schmalz.com/10.01.10.05806



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Art-Nr..:10.01.10.05701


Länge L: 120 mm
Breite B: 85 mm
Höhe H: 10 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Art-Nr..:10.01.10.08805

Länge L: 160 mm
Breite B: 120 mm
Höhe H: 10 mm
Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer FMHD



FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Art-Nr..:10.01.11.02823


Länge L: 200 mm
Breite B: 100 mm
Höhe H: 10 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Verwendung Konstruktion: Schmalz Saugbalken

Aufhängung starr

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr..:10.01.10.05806


https://www.schmalz.com/10.01.10.05806



FLAN-PL 260x90x10 FLGR

Art-Nr..:10.01.10.05704

Länge L: 260 mm
Breite B: 90 mm
Höhe H: 10 mm
Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer



FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Art-Nr..:10.01.10.05702

Länge L: 400 mm
Breite B: 90 mm
Höhe H: 10 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Verwendung Konstruktion: Schmalz Saugbalken



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Art-Nr..:10.01.03.00175

Gewinde G1: G1/2"-IG
Gewinde G2: G1/2"-AG
Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C

Aufhängung starr

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr..:10.01.10.05806

https://www.schmalz.com/10.01.10.05806



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Art-Nr..:10.01.03.00207

Gewinde G1: G1/2"-IG
Gewinde G2: G1/2"-AG
Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C
Bauform Befestigungselemente: verstärkt