# Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB-150

Art-Nr..:10.07.13.00049

https://www.schmalz.com/10.07.13.00049




## Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings



- Außendurchmesser D: 25 mm
- Länge L: 150,4 mm
- Normteilewerkstoff: Aluminium
- Bauform: Verzahnt einseitig

## Konstruktionsdaten




| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 25 mm |
| Dk | 35 mm |
| G1 | M8-IG |
| L | 150,40 mm |
| L2 | 137,90 mm |

## Technische Daten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Normteilewerkstoff | Aluminium |
| Bauform | Verzahnt einseitig |
| Gewicht | 150 g |
| Produktfamilie | SXT |

# Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB-150

Art-Nr..:10.07.13.00049

https://www.schmalz.com/10.07.13.00049

## Zubehör



**SXT-CON-GB-F-D25**

Art-Nr..:10.07.13.00114

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Anbindung 1: D25 |
| Bauform: Weiblich |



**SXT-CON-GB-F-D40**

Art-Nr..:10.07.13.00115

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Anbindung 1: D40 |
| Bauform: Weiblich |



**SXT-CON-GB-F-1IN**

Art-Nr..:10.07.13.00191

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Anbindung 1: 1 Inch |
| Bauform: Weiblich |

# Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB-150

Art-Nr..:10.07.13.00049

https://www.schmalz.com/10.07.13.00049



**SXT-CON-GB-M-A3**

Art-Nr..:10.07.13.00118

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Anbindung 1: Kugelkopf 28.5 mm |
| Bauform: Männlich |



**SXT-CON-GB-M-A5**

Art-Nr..:10.07.13.00119

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Anbindung 1: Kugelkopf 32 mm |
| Bauform: Männlich |



**SXT-CON-GB-M-D25**

Art-Nr..:10.07.13.00112

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Anbindung 1: D25 |
| Bauform: Männlich |

# Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB-150

Art-Nr..:10.07.13.00049

https://www.schmalz.com/10.07.13.00049



**SXT-CON-GB-M-D40**

Art-Nr..:10.07.13.00113

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Anbindung 1: D40 |
| Bauform: Männlich |



**SXT-CON-GB-MO-D40**

Art-Nr..:10.07.13.00116

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Anbindung 1: D40 |
| Bauform: Männlich aufklappbar |



**SXT-CON-GB-MO-1.5IN**

Art-Nr..:10.07.13.00117

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Anbindung 1: 1.5 Inch |
| Bauform: Männlich aufklappbar |

# Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB-150

Art-Nr..:10.07.13.00049

https://www.schmalz.com/10.07.13.00049



**SXT-ANG-GB2-F**

Art-Nr..:10.07.13.00121

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Bauform: Weiblich |
| Bauform: Verzahnt beidseitig |



**SXT-ANG-GB2-M**

Art-Nr..:10.07.13.00120

| |
|---|
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Bauform: Männlich |
| Bauform: Verzahnt beidseitig |



**SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30**

Art-Nr..:10.07.13.00173

| |
|---|
| Gewinde G: M8 |
| Länge L: 30 mm |

# Verlängerung (verzahnt)

SXT-EXT-GB-150

Art-Nr..:10.07.13.00049

https://www.schmalz.com/10.07.13.00049



**SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50**

Art-Nr..:10.07.13.00175

Gewinde G: M8

Länge L: 50 mm



**SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60**

Art-Nr..:10.07.13.00177

Gewinde G: M8

Länge L: 60 mm



**SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70**

Art-Nr..:10.07.13.00179

Gewinde G: M8

Länge L: 70 mm