Balgsauger (rund)

FG 12 SI-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.00549

https://www.schmalz.com/10.01.06.00549

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

- Baugröße: 12
- Saugerwerkstoff: Silikon SI
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Materialeigenschaft: FDA-fähig
- Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d2	5 mm
D1	12 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	12 mm
H	21 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Hub)	7 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1,18 N
Abreißkraft	3,50 N
Volumen	0,75 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Baugröße	12
Nippelfamilie	N 016
Faltenanzahl	2,50

Balgsauger (rund)

FG 12 SI-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.00549

https://www.schmalz.com/10.01.06.00549

Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	1,10 g
Produktfamilie	FG

Zubehör

SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Art-Nr..:10.01.06.05735

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.06.05731

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 12 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

Balgsauger (rund)

FG 12 SI-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.00549

https://www.schmalz.com/10.01.06.00549

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr..:10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-AG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 2,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04062

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr..:10.01.06.04365

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-AG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 2,5 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

Balgsauger (rund)

FG 12 SI-55 N016

Art-Nr..:10.01.06.00549

https://www.schmalz.com/10.01.06.00549

SA-NIP N016 M5-IG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04689

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: M5-IG
Länge L1: 16 mm
Einbaulänge: 10 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Schlüsselweite SW2: 3 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Art-Nr..:10.01.06.04690

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 12 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm
Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl