Flachsauggreifer (rund)

PFYN 50 NBR-55 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.01.00091

https://www.schmalz.com/10.01.01.00091

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

- Baugröße: 50
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	3,50 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/8"-IG
H	31 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	4 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	91 N
Volumen	7 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	50
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 50 NBR-55 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.01.00091

https://www.schmalz.com/10.01.01.00091

Gewicht	17,30 g
Produktfamilie	PFYN
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör

SU 50

Art-Nr..:10.01.01.12837

Baugröße: 50
Spannbereich: 45,0 ... 60,0 mm
Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.01.03524

Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 25 mm
Einbaulänge: 16 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 4 mm

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 50 NBR-55 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.01.00091

https://www.schmalz.com/10.01.01.00091

PFG 50 NBR-55 N008

Art-Nr..:10.01.01.00017

Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A