Flachsauger (rund)

SUF 20 SI-55 SC030

Art-Nr..:10.01.01.13969

https://www.schmalz.com/10.01.01.13969

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

- Baugröße: 20
- Saugerwerkstoff: Silikon SI
- Materialeigenschaft: FDA-fähig
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d1	7,30 mm
d	5,30 mm
Dk	12,50 mm
Dmax(S)	22,80 mm
Ds	20 mm
H	9,50 mm
H2	4,30 mm
H3	5,80 mm
Z (Hub)	2 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	15 N
Abreißkraft	15 N
Volumen	0,50 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Baugröße	20
Schnittstelle Nippelfamilie	SC030
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	1,50 g

Flachsauger (rund)

SUF 20 SI-55 SC030

Art-Nr..:10.01.01.13969

https://www.schmalz.com/10.01.01.13969

Produktfamilie	SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör

SC 030 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.04288

Anbindungstyp: 030
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm

SC 030 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.06.04307

Anbindungstyp: 030
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Einbaulänge: 14 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm