Flachsauger (rund)

PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr..:10.01.01.00019


https://www.schmalz.com/10.01.01.00019

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



- Baugröße: 80
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dk	52,30 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
H	20,50 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	260 N
Volumen	26,76 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Baugröße	80
Nippelfamilie	N 009
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Flachsauger (rund)

PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr..:10.01.01.00019

https://www.schmalz.com/10.01.01.00019

Gewicht	52,40 g
Produktfamilie	PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m


Zubehör



SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.01.10097

Gewinde G1: G1/4"-AG
Länge L1: 25 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N009 G1/4-IG

Art-Nr..:10.01.01.10096

Gewinde G1: G1/4"-IG
Länge L1: 33 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

Flachsauger (rund)

PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr..:10.01.01.00019

https://www.schmalz.com/10.01.01.00019



SU 80

Art-Nr..:10.01.01.12839

Baugröße: 80
Spannbereich: 80,0 ... 100,0 mm
Temperaturbeständigkeit: 80 °C