Flachsauggreifer (rund)

PFYN 8 SI-CO-55 M5-IG

Art-Nr..:10.01.01.10359


https://www.schmalz.com/10.01.01.10359

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



- Baugröße: 8
- Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Vakuumanschluss: M5-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	2 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
G1	M5-IG
H	17 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	1,30 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	2,30 N
Volumen	0,03 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Baugröße	8
Saugerwerkstoff	Silikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 8 SI-CO-55 M5-IG

Art-Nr..:10.01.01.10359

https://www.schmalz.com/10.01.01.10359

Gewicht	1,50 g
Produktfamilie	PFYN
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N004 M5-IG DN200

Art-Nr..:10.01.01.03518

Gewinde G1: M5-IG
Länge L1: 14 mm
Einbaulänge: 10 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



PFG 8 SI-CO-55 N004

Art-Nr..:10.01.01.00647

Baugröße: 8
Saugerwerkstoff: Silikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A