Flachsauggreifer (rund)

PFYN 5 NBR-CO-55 M5-AG

Art-Nr..:10.01.01.10379


https://www.schmalz.com/10.01.01.10379

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



- Baugröße: 5
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Vakuumanschluss: M5-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	1,50 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	5 mm
G1	M5-AG
H	11,50 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	0,90 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,75 N
Volumen	0,01 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	7,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Baugröße	5
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 5 NBR-CO-55 M5-AG

Art-Nr..:10.01.01.10379

https://www.schmalz.com/10.01.01.10379

Gewicht	1,10 g
Produktfamilie	PFYN
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N004 M5-AG DN200

Art-Nr..:10.01.01.03526

Gewinde G1: M5-AG
Länge L1: 13,5 mm
Einbaulänge: 5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



PFG 5 NBR-CO-55 N004

Art-Nr..:10.01.01.10064

Baugröße: 5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A