Balgsauggreifer (rund)

FSG 7 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.04334

https://www.schmalz.com/10.01.06.04334

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

- Baugröße: 7
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/8"-AG
- Faltenanzahl: 2,5
- Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	1,80 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	7 mm
Ds	5,90 mm
G1	G1/8"-AG
H	20 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	7
Faltenanzahl	2,50
Anschluss	G1/8-AG
Werkstückradius min. (konvex)	7,50 mm
Volumen	0,04 cm³

Balgsauggreifer (rund)

FSG 7 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.04334

https://www.schmalz.com/10.01.06.04334

Saugkraft	0,15 N
Abreißkraft	0,90 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Gewicht	4,30 g
Produktfamilie	FSG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile

FG 7 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr..:10.01.06.04139

Baugröße: 7
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
Faltenanzahl: 2,5

SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Art-Nr..:10.01.06.05670

Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 19,4 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium