Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G1/8-AG 6 HT

Art-Nr..:10.08.02.00389

https://www.schmalz.com/10.08.02.00389

Steckverschraubung in gerader Ausführung

- Gewinde G1: G1/8"-AG
- Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
- Normteilewerkstoff: Messing
- Einsatztemperatur: -20 ... 120 °C
- Außendurchmesser D: 11,6 mm
- Länge L: 19 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	11,60 mm
d	6 mm
G1	G1/8"-AG
dn	6 mm
L	19 mm
L1	24,50 mm
L2	15 mm
LG1	5,50 mm
SW1	13 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 6 d = 4
Aufbau Schlauchtyp	6-4
Normteilewerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 24,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 120 °C
Gewicht	12 g
Produktfamilie	STV

Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G1/8-AG 6 HT

Art-Nr..:10.08.02.00389

https://www.schmalz.com/10.08.02.00389

Zubehör



VSL 6-4 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00014

Außendurchmesser D: 6 mm
Innendurchmesser d: 4 mm
Länge max.: 100 m
Material Schlauch: PE
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Einsatztemperatur: °C

VSL 6-4 PTFE MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00157

Außendurchmesser D: 6 mm
Innendurchmesser d: 4 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: Polytetrafluorethylen
Verlegeradius min.: 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -190 ... 260 °C

VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm
Innendurchmesser d: 4 mm
Länge max.: 500 m
Material Schlauch: PU
Verlegeradius min.: 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C