# Druckluftschlauch

VSL 12-9 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00050

https://www.schmalz.com/10.07.09.00050

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Vakuum- / Druckluft-Schläuche VSL > VSL 12-9 PE BL

## Druckluftschlauch

- Außendurchmesser D: 12 mm
- Innendurchmesser d: 9 mm
- Länge max.: 100 m
- Material Schlauch: PE
- Druckbereich (Betriebsdruck): bar
- Einsatztemperatur: °C

## Konstruktionsdaten




| Attribut | Wert |
|---|---|
| d | 9 mm |
| D | 12 mm |

## Technische Daten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Aufbau Schlauchtyp | 12-9 |
| Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
| Einsatztemperatur | °C |
| Länge max. | 100 m |
| Gewicht/Meter | 457 g/m |
| Gewicht/Meter | 0,46 kg/m |
| Material Schlauch | PE |
| Produktfamilie | VSL |

# Druckluftschlauch

VSL 12-9 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00050

https://www.schmalz.com/10.07.09.00050

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

## Zubehör

**SSB 10-16 ST-VZ**

Art-Nr..:10.07.10.00001

| |
|---|
| Spannbereich: 10,0 ... 16,0 mm |
| Normteilewerkstoff: Stahl |
| Oberfläche: verzinkt |

**ST G1/2-AG 9 MS-V**

Art-Nr..:10.08.03.00161

| |
|---|
| Gewinde G1: G1/2"-AG |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 9 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing |
| Oberfläche: vernickelt |
| Länge L: 6,1 mm |
| Nenndurchmesser dn: 7,5 mm |

**ST G1/4-AG 9 MS-V**

Art-Nr..:10.08.03.00157

| |
|---|
| Gewinde G1: G1/4"-AG |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 9 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing |
| Oberfläche: vernickelt |
| Länge L: 5 mm |
| Nenndurchmesser dn: 7,5 mm |

**ST G1/8-AG 9 MS-V**

Art-Nr..:10.08.03.00155

| |
|---|
| Gewinde G1: G1/8"-AG |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 9 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing |
| Oberfläche: vernickelt |
| Länge L: 5 mm |
| Nenndurchmesser dn: 4 mm |

**ST G3/8-AG 9 MS-V**

Art-Nr..:10.08.03.00159

| |
|---|
| Gewinde G1: G3/8"-AG |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 9 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing |
| Oberfläche: vernickelt |
| Länge L: 6 mm |
| Nenndurchmesser dn: 7,4 mm |

**STV-GE G1/2-AG 12**

Art-Nr..:10.08.02.00210

| |
|---|
| Gewinde G1: G1/2"-AG |
| Schlauchaussendurchmesser: 12 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing |
| Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C |
| Außendurchmesser D: 19,5 mm |
| Länge L: 24 mm |

# Druckluftschlauch

VSL 12-9 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00050

https://www.schmalz.com/10.07.09.00050

**STV-GE G1/4-AG 12**

Art-Nr..:10.08.02.00208

| |
|---|
| Gewinde G1: G1/4"-AG |
| Schlauchaussendurchmesser: 12 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing |
| Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C |
| Außendurchmesser D: 19,5 mm |
| Länge L: 29 mm |

**STV-GE G3/8-AG 12**

Art-Nr..:10.08.02.00209

| |
|---|
| Gewinde G1: G3/8"-AG |
| Schlauchaussendurchmesser: 12 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing |
| Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C |
| Außendurchmesser D: 19,5 mm |
| Länge L: 23,6 mm |

**STV-T G1/4-AG 12**

Art-Nr..:10.09.02.00045

| |
|---|
| Gewinde G1: G1/4"-AG |
| Schlauchaussendurchmesser: 12 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing |
| Einsatztemperatur: °C |
| Länge L: 69 mm |

**STV-W G1/2-AG 12**

Art-Nr..:10.08.02.00164

| |
|---|
| Gewinde G1: G1/2"-AG |
| Schlauchaussendurchmesser: 12 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing vernickelt |
| Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C |
| Länge L: 34,3 mm |

**STV-W G1/4-AG 12**

Art-Nr..:10.08.02.00162

| |
|---|
| Gewinde G1: G1/4"-AG |
| Schlauchaussendurchmesser: 12 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing vernickelt |
| Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C |
| Länge L: 34,5 mm |

**STV-W G3/8-AG 12**

Art-Nr..:10.08.02.00163

| |
|---|
| Gewinde G1: G3/8"-AG |
| Schlauchaussendurchmesser: 12 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing vernickelt |
| Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C |
| Länge L: 34,1 mm |

# Druckluftschlauch

VSL 12-9 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00050

https://www.schmalz.com/10.07.09.00050

**SVB-T 12**

Art-Nr..:10.09.02.00023

| |
|---|
| Schlauchaussendurchmesser: 12 mm |
| Normteilewerkstoff: Messing |
| Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C |
| Länge L: 69 mm |