Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF 125 EPDM-55

Art-Nr..:10.01.01.12473

https://www.schmalz.com/10.01.01.12473


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Glashandhabung > DR-SGF 125 EPDM-55

Dichtring für SGF-Saugplatte



- Baugröße: 125
- Saugerwerkstoff: EPDM
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Höhe H: 21,4 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	100 mm
Ds	123 mm
Dmax(S)	130 mm
H	21,40 mm
Z (Hub)	3 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	730 N
Volumen	43,78 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	1500 mm
Baugröße	125
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	82 g

Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF 125 EPDM-55

Art-Nr..:10.01.01.12473

https://www.schmalz.com/10.01.01.12473

Produktfamilie	DR-SGF