Flachsauger (rund)

SFF 15 NBR-ESD-55 SC040

Art-Nr..:10.01.01.14329

https://www.schmalz.com/10.01.01.14329


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 15 NBR-ESD-55 SC040

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken



- Baugröße: 15
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	16 mm
Dk	13 mm
Ds	15 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	12,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Hub)	1 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	6,60 N
Volumen	0,60 cm³
Baugröße	15
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Nippelfamilie	SC 040

Flachsauger (rund)

SFF 15 NBR-ESD-55 SC040

Art-Nr..:10.01.01.14329

https://www.schmalz.com/10.01.01.14329

Gewicht	0,90 g
Produktfamilie	SFF

Zubehör



SC 040 M5-AG

Art-Nr..:10.01.06.04346


Anbindungstyp: 040
Vakuumanschluss: M5-AG
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 1,8 mm



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040
Anschluss: G1/8"-AG
Länge L1: 20,2 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040
Anschluss: G1/8"-IG
Länge L1: 20,7 mm
Einbaulänge: 14 mm
Nenndurchmesser dn: 4,1 mm