Balgsauggreifer (rund)

SAXB 80 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.42.00013

https://www.schmalz.com/10.01.42.00013


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 80 ED-85 G1/4-AG

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



- Baugröße: 80
- Saugerwerkstoff: Elastodur ED
- Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4-AG
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	91 mm
Ds	81 mm
D1	54,10 mm
G1	G1/4"-AG
H	50 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	22,20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	150 N
Querkraft	176 N
Querkraft geölte Oberfläche	155 N
Volumen	70,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	32,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80
Anschluss	G1/4"-AG

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 80 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.42.00013

https://www.schmalz.com/10.01.42.00013

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	47,20 g
Produktfamilie	SAXB