Balgsauggreifer (rund)

SAXB 30 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.42.00034

https://www.schmalz.com/10.01.42.00034


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 30 ED-85 G1/4-AG

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



- Baugröße: 30
- Saugerwerkstoff: Elastodur ED
- Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4-AG
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	33 mm
Ds	28,90 mm
D1	29,90 mm
G1	G1/4"-AG
H	28 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	24 N
Querkraft	24 N
Querkraft geölte Oberfläche	20 N
Volumen	5,30 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	30
Anschluss	G1/4"-AG

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 30 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.42.00034

https://www.schmalz.com/10.01.42.00034

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	15 g
Produktfamilie	SAXB