Balgsauggreifer (rund)

SAXB 120 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr..:10.01.42.00061


https://www.schmalz.com/10.01.42.00061

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



- Baugröße: 120
- Saugerwerkstoff: Elastodur ED
- Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G3/8-AG
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	131 mm
Ds	120,60 mm
D1	95 mm
G1	G3/8"-AG
H	67,80 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	32 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	275 N
Querkraft	479 N
Querkraft geölte Oberfläche	380 N
Volumen	251,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	67,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	120
Anschluss	G3/8"-AG

Schmalz kontaktieren
Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 120 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr..:10.01.42.00061

https://www.schmalz.com/10.01.42.00061

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	124,40 g
Produktfamilie	SAXB