Balgsauggreifer (rund)

SAXB 120 ED-85 RA

Art-Nr..:10.01.42.00063

https://www.schmalz.com/10.01.42.00063


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Balgsauggreifer SAXB > SAXB 120 ED-85 RA

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



- Baugröße: 120
- Saugerwerkstoff: Elastodur ED
- Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: RA
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	131 mm
Ds	120,60 mm
D1	95 mm
H	72,50 mm
L4	31,80 mm
Z (Hub)	32 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	275 N
Querkraft	479 N
Querkraft geölte Oberfläche	380 N
Volumen	251,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	67,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	8 mm
Baugröße	120
Anschluss	Rechteckadapter

Balgsauggreifer (rund)

SAXB 120 ED-85 RA

Art-Nr..:10.01.42.00063

https://www.schmalz.com/10.01.42.00063

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	126 g
Produktfamilie	SAXB