Steckverschraubung-T

STV-T G1/8-AG 8

Art-Nr..:10.09.02.00041

https://www.schmalz.com/10.09.02.00041

Steckverschraubung T

- Gewinde G1: G1/8"-AG
- Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
- Normteilewerkstoff: Messing
- Einsatztemperatur: °C
- Länge L: 48,7 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
G1	G1/8"-AG
dn	5,50 mm
D1	14,10 mm
H	15 mm
H1	22 mm
L	48,70 mm
LG1	5,50 mm
SW1	13 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 8 d = 6
Aufbau Schlauchtyp	8-6
Normteilewerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht	51,60 g
Produktfamilie	STV

Schmalz kontaktieren
Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Steckverschraubung-T

STV-T G1/8-AG 8

Art-Nr..:10.09.02.00041

https://www.schmalz.com/10.09.02.00041

Zubehör



VSL 8-6 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00015

Außendurchmesser D: 8 mm
Innendurchmesser d: 6 mm
Länge max.: 100 m
Material Schlauch: PE
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Einsatztemperatur: °C

VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm
Innendurchmesser d: 6 mm
Länge max.: 500 m
Material Schlauch: PU
Verlegeradius min.: 45 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C