Flachsauggreifer (rund)

PFYN 95 PU-55 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.01.00178

https://www.schmalz.com/10.01.01.00178

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

- Baugröße: 95
- Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Vakuumanschluss: G1/4"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	5,50 mm
Dmax(S)	102 mm
Ds	95 mm
G1	G1/4"-AG
H	25,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	350 N
Volumen	35 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	200 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	95
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Schmalz kontaktieren
Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 95 PU-55 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.01.00178

https://www.schmalz.com/10.01.01.00178

Gewicht	102,20 g
Produktfamilie	PFYN
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör

SU 100

Art-Nr..:10.01.01.12840

- Baugröße: 100
- Spannbereich: 100,0 ... 115,0 mm
- Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile



PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr..:10.01.01.00060

- Baugröße: 95
- Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A