Hubsauger

HS 28-32 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.07.00001

https://www.schmalz.com/10.01.07.00001


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Hubsauger > Hubsauger HS > HS 28-32 G1/8-IG

Hubsauger HS zur schnellen Vereinzelung von Papier und Folie



- Hub Z: 28 mm
- Vakuumanschluss: G1/8"-IG
- Saugeranschluss: G1/8"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	50 mm
D1	14 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-IG
G3	M8-IG
G4	M8-IG
H	97 mm
H1	67 mm
H2	10 mm
H3	10 mm
L	50 mm
LG1	8 mm
LG2	10 mm
LG3	12 mm
LG4	12 mm
Z (Hub)	28 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Haltekraft	9 N
Luftverbrauch	66,70 l/min

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Hubsauger

HS 28-32 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.07.00001

https://www.schmalz.com/10.01.07.00001

Luftverbrauch	4,00 m³/h
Taktzeit	0,80 s
Gewicht	0,36 kg
Produktfamilie	HS

Schmalz kontaktieren
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 |
info@schmalz.nl