Saugeranschlussnippel

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.01.03524

https://www.schmalz.com/10.01.01.03524

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Saugeranschlussnippel

- Gewinde G1: G1/8"-IG
- Länge L1: 25 mm
- Einbaulänge: 16 mm
- Normteilewerkstoff: Aluminium
- Schlüsselweite SW2: 4 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	14 mm
dn	3,50 mm
D2	8,50 mm
G1	G1/8"-IG
L	16 mm
L1	25 mm
L2	7 mm
L3	2 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 008
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht	6,70 g

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.01.03524

https://www.schmalz.com/10.01.01.03524

Zubehör

PFG 50 FPM-65 N008

Art-Nr..:10.01.01.00077

Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

PFG 50 HT1-60 N008

Art-Nr..:10.01.01.11168

Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

PFG 50 NBR-CO-55 N008

Art-Nr..:10.01.01.10342

Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.01.03524

https://www.schmalz.com/10.01.01.03524

PFG 50 NBR-55 N008

Art-Nr..:10.01.01.00017

Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

PFG 50 PU-55 N008

Art-Nr..:10.01.01.00057

Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

PFG 50 SI-55 N008

Art-Nr..:10.01.01.00037

Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
Materialeigenschaft: FDA-fähig