Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr..:10.08.02.00288

https://www.schmalz.com/10.08.02.00288

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-W G1/8-AG 6

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

- Gewinde G1: G1/8"-AG
- Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
- Normteilewerkstoff: Kunststoff
- Einsatztemperatur: °C
- Länge L: 20,8 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	6 mm
G1	G1/8"-AG
dn	4 mm
D1	11,50 mm
H	12,50 mm
H1	16,50 mm
L	20,80 mm
L1	27,50 mm
LG1	6 mm
SW1	13 mm
SW3	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 6 d = 4
Aufbau Schlauchtyp	6-4
Normteilewerkstoff	Kunststoff
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht	8,20 g

Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr..:10.08.02.00288

https://www.schmalz.com/10.08.02.00288

Produktfamilie	STV

Zubehör



VSL 6-4 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00014

Außendurchmesser D: 6 mm
Innendurchmesser d: 4 mm
Länge max.: 100 m
Material Schlauch: PE
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Einsatztemperatur: °C

VSL 6-4 PTFE MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00157

Außendurchmesser D: 6 mm
Innendurchmesser d: 4 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: Polytetrafluorethylen
Verlegeradius min.: 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -190 ... 260 °C

VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm
Innendurchmesser d: 4 mm
Länge max.: 500 m
Material Schlauch: PU
Verlegeradius min.: 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C

Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr..:10.08.02.00288

https://www.schmalz.com/10.08.02.00288